



【KH-20S】

——卡氏加热炉

【产品介绍】

KH-20S卡氏加热炉采用触摸屏显示，仪器状态信息一目了然，简单易学，便于操控。气体流量采用电子流量控制温控精度 0.1°C ，气流精度 $1\text{ml}/\text{min}$ ，具有温控模式温度保护功能以及温度曲线显示。仪器采用自动穿刺进样模式，可减少手动操作干扰，测试更稳定。该设备可与禾工自产卡尔费休水分测定仪联用，能够满足不同环境和不同用户使用需求下的多重选择，能够满足诸如锂电、塑料、医药、胶黏剂、环保、石油化工等行业用户水分测试的要求。

产品特点

- ◆ 触摸屏显示，仪器状态信息一目了然，简单易学，便于操控
- ◆ 气体流量采用电子流量控制温控精度 0.1℃，气流精度 1ml/min
- ◆ 温控模式：恒温分析模式、程序升温模式
- ◆ 温度曲线显示：结合升温曲线和水分测定曲线可判断样品分析的最佳温度
- ◆ 进样模式：自动穿刺进样模式，减少手动操作干扰，测试更稳定
- ◆ 温度保护：实测温度超过保护值，报警提醒并停止加热

技术参数

型号	
技术参数	KH-20S
显示方式	5寸触屏
控温范围	室温~260℃
升温速率	15℃/min （200度以下）
输入气源	干燥空气/氮气（99.99%）
输出稳压范围	0~0.4Mpa
流量精度	1ml/min
进样方式	穿刺方式
温控增量	0.1℃
温控精度	0.1℃
升温阶数	3阶
最大输入压力	0.6Mpa
流量范围	0~100ml/min
样品瓶规格	10ml和20ml
功率	300W; 220V/50Hz



021-51001666



www.sh-hogon.com



上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B栋